

**Orfitrans to zaawansowana grupa
wysokotemperaturowych tworzyw
termoplastycznych mająca szerokie
zastosowanie w ortotyce i protetyce.**

Szeroka gama rozmiarów, grubości oraz typów materiałów Orfitrans umożliwia stworzenie spersonalizowanego produktu, który spełnia wymagania pacjenta, terapeuty i ortotyka.

Orfitrans PETG

Orfitrans Stiff

Orfitrans Excel

Orfitrans Extra Soft

Orfitrans Extra Soft Silicone



**Niezawodny
wybór**

WŚRÓD PROTETYCZNYCH
I ORTOTYCZNYCH
MATERIAŁÓW TERMOPLASTYCZNYCH.



ORFITRANS®

Materiały termoplastyczne
do lejów tymczasowych,
lejów wewnętrznych
i wyrobów ortotycznych.



**Niezawodny
wybór**

WŚRÓD PROTETYCZNYCH
I ORTOTYCZNYCH
MATERIAŁÓW TERMOPLASTYCZNYCH.

Orfit Academy
Orthotic & Prosthetic Institute

Aby dowiedzieć się więcej o produktach Orfitrans,
odwiedź Akademię Orfit, Instytut Ortopedii i Protetyki,
gdzie oferujemy kurs wprowadzający dotyczący
wszystkich materiałów Orfitrans do produkcji protez i wyrobów
ortopedycznych.



Odwiedź
WWW.ORFIT.COM
po więcej informacji..

ORFIT INDUSTRIES
Vosveld 9A
B-2110 Wijnegem | Belgium
T (+32) 03 326 20 26
welcome@orfit.com

DYSTRYBUTOR W POLSCE



STANLEY sp. z o.o.
ul. 28 Czerwca 1956r nr 135
61-544 Poznań
T 61 835 32 86
biuro@stanley.poznan.pl

22/07/2026
Art. N° 53002/PL

Orfitrans to materiały do tworzenia lejów tymczasowych, lejów wewnętrznych i wyrobów ortotycznych.

Znajdź odpowiedni produkt do swojego następnego wyrobu O&P.

Specyfikacja produktowa

Grubość		Rozmiar arkusza		Nr kat. Orfitrans PETG		Nr kat. Orfitrans Stiff		Nr kat. Orfitrans Excel		Nr kat. Orfitrans Extra Soft		Nr kat. Orfitrans Extra Soft Silicone	
mm	Inch	mm	Inch	Transparentny	Transparentny	Transparentny	Transparentny	Pół-transparentny	Czarny	Pół-transparentny		Biały	
3	1/8	1225 x 1225	48 x 48	x	x	37SS42/1225122530	37SS42/1225122530Z	x	x	x		x	
5	13/64	1225 x 1225	48 x 48	x	x	37SS42/1225122550	37SS42/1225122550Z	x	x	x		x	
6	15/64	400 x 400	15 ¾ x 15 ¾	x	x	x	x	x	x	x		x	
8	5/16	406 x 406	16 x 16	x	37ST/4480	37SS42/4480	37SS42/4480Z	x	x	x		x	
9	23/64	400 x 400	15 ¾ x 15 ¾	x	x	x	x	37SS62/4490		37SS62/4490		37SIL/4490	
10	3/8	406 x 406	16 x 16	37PETG/44100	37ST/44100	37SS42/44100	37SS42/44100Z	x	x	x		x	
12	1/2	406 x 406	16 x 16	37PETG/44120	37ST/44120	37SS42/44120	37SS42/44120Z	37SS62/44120		37SS62/44120		37SIL/44120	
15	19/32	406 x 406	16 x 16	37PETG/44150	37ST/44150	37SS42/44150	37SS42/44150Z	x	x	x		37SIL/44150	
18	7/10	400 x 400	15 ¾ x 15 ¾	x	37ST/44180	x	x	x	x	x		x	
20	3/4	406 x 406	16 x 16	37PETG/44200	x	x	x	x	x	x		x	



Orfitrans PETG

Przezroczystość wyrobu pozwala specjaliście na jego dokładne sprawdzenie po wykonaniu i dopasowanie pacjentowi. Produkt jest bardzo odporny na uderzenia i jest wyjątkowo trwały podczas obróbki, wiercenia, szlifowania, polerowania, cięcia i ponownego kształtowania, co sprawia, że jego kliniczne zastosowanie i regulacja są bezproblemowe.

Rekomendowane zastosowanie

Protezy lub ortozy do zastosowań krótkotrwałych, rozwiązania przymiarkowe i próbne stosowane podczas konsultacji.



Orfitrans Stiff

Orfitrans Stiff to Złoty Standard w tworzeniu lejów protetycznych. Materiał jest praktycznie niezniszczalny, a jednocześnie łatwy do wiercenia i modyfikacji. Lej pozostaje przezroczysty z lekko niebieskim odcieniem, co pozwala na widoczność kończyny.

Rekomendowane zastosowanie

Protetyczne leje tymczasowe do długotrwałego użytkowania w pierwszych tygodniach / miesiącach po amputacji.



Orfitrans Excel

O 8% lżejszy od konkurencyjnych materiałów typu EVA, co znacząco zwiększa komfort użytkowania przez pacjenta. Unikatowość materiału pozwala na wykorzystywanie go do każdego typu zaopatrzenia ortopedycznego.

Rekomendowane zastosowanie

Wewnętrzne leje protezowe, ortozy dłoni i nadgarstka oraz jako materiał wewnętrzny ortez stawu skokowego **AFO/DAFO**.



Orfitrans Extra Soft

Produkt niezwykle elastyczny i stabilny, a jednocześnie miękki i gładki, co zapewnia wysoki komfort użytkowania pacjentowi.

Rekomendowane zastosowanie

Wewnętrzne leje protezowe dla bardzo aktywnych osób po amputacji.



Orfitrans Extra Soft Silicone

Wyjątkowo miękki i gładki o najbardziej jedwabistej powierzchni spośród wszystkich materiałów Orfitrans. Zastosowanie silikonu niweluje stosowanie pudru wewnątrz wyrobu oraz eliminuje wszelkie niedogodności i trudności podczas zakładania i zdejmowania lejów.

Rekomendowane zastosowanie

Wewnętrzne leje protezowe dla bardzo aktywnych osób po amputacji.


Orfitrans grupa produktów

Leje tymczasowe

Orfitrans PETG do krótkotrwałych przymiarek testowych.




Orfitrans Stiff do długotrwałego użytkowania.



Leje wewnętrzne

Orfitrans Excel



Orfitrans Extra Soft



Orfitrans Extra Soft Silicone



Ortotyka

Orfitrans Excel ortozy dłoni, nadgarstka, materiał wewnętrzny ortez stawu skokowego **AFO /DAFO**.

